



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BLOQUEIO PARA BOTÃO 22mm

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

BLOQUEIO PARA BOTÕES 22MM IDEAL PARA BLOQUEIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM CONJUNTO COM CADEADOS, GARRAS E ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO.



- MATERIAL:
POLICARBONATO
TRANSPARENTE.
- MEDIDAS (AxL): 28mm x
45mm.
- IDEAL PARA BOTÕES COM
ATÉ 22mm DE DIÂMETRO.
- PESO: 0,020kg.
- SUPORTA CADEADOS DE
ATÉ 8mm DE DIÂMETRO
DA HASTE.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

➤ O DISPOSITIVO É IDEAL PARA O BLOQUEIO DE BOTÕES DE ATÉ 22mm DE DIÂMETRO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM CONJUNTO COM CADEADOS E ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO.



PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- INSTALE O SUPORTE DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO NA BASE DO BOTÃO QUE DESEJA BLOQUEAR.
- EM SEGUIDA, ENCAIXE A TAMPA DO DISPOSITIVO NO SUPORTE JÁ INSTALADO, COBRINDO O BOTÃO.
- FECHÉ O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E INSIRA UM CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO EM CONJUNTO COM ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO, NO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA BOTÕES.
- CERTIFIQUE-SE QUE O BLOQUEIO ESTÁ AJUSTADO CORRETAMENTE.



PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 100°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 100°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.

NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDENO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDENOS TRABALHOS EM ESPAÇO
- **OSHA** 1910.147.

INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



contato@coneckt.com.br



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

